



TERRA-sz-**COLOR**[®]
fluid

▪ FLÜSSIGGLASUREN

▪ BRUSH-ON-GLAZES

▪ ÉMAUX LIQUIDE

▪ ESMALTES LÍQUIDOS



2016/2017



TERRA-SZ-COLOR[®] *fluid* Steingut

230 ml und 920 ml Dosen

TERRA-SZ-COLOR[®] *fluid*

Brush-on-Glazes

are supplied ready for use and are very yielding. They are lead-free and exempt from labelling (with the exception of seven clearly marked glazes) so that they are suitable for use in schools, therapeutic and social facilities. They offer a wide range of especially attractive colours and effects so that the results of your creative work can be designed to an even greater effectiveness. The earthenware brush-on-glazes for a temperature range of 1020-1080°C are available in 230 ml and 920 ml jars, whereas the stoneware brush-on-glazes are supplied in 500 ml jars.

Shake or stir brush-on-glazes thoroughly. Use a soft brush to apply over fired work. 2-3 coats are recommended. Allow to dry well before firing. If thickened over time simply add water and stir thoroughly.



Zitrone:
 FG 1040 Sonnenstrahl,
 FG 1052 Blattgrün und
 FE 5723 Oleander

TERRA-SZ-COLOR[®] *fluid* Flüssigglasuren

sind direkt gebrauchsfertig und sehr ergiebig. Sie sind bleifrei und kennzeichnungsfrei (mit Ausnahme von sieben eindeutig gekennzeichneten Glasuren) und somit auch für Schulen, therapeutische und soziale Einrichtungen geeignet. Sie weisen ein breites Spektrum an besonders schönen Farben und Effekten auf, so dass die Ergebnisse Ihrer kreativen Arbeit noch wirkungsvoller gestaltet werden können. Die Steingut-Flüssigglasuren für 1020-1060°C sind erhältlich in Dosen à 230 ml und 920 ml, während die Steinzeug-Flüssigglasuren in Dosen à 500 ml abgefüllt sind.

Die Flüssigglasuren vor Gebrauch gut durchschütteln oder aufrühren und mit einem Pinsel 2-3 mal auf die Keramik auftragen. Eine gute Durchtrocknung vor dem Brand ist empfehlenswert. Die Glasur kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden.

TERRA-SZ-COLOR[®] *fluid* Émaux liquides

Les émaux liquides sont tous prêts à l'usage et très avantageux. Ils ne contiennent pas de plomb et sont exempts de marquage (à l'exception de sept émaux clairement marqués) et conviennent donc parfaitement pour les écoles, les établissements thérapeutiques et sociaux. Leur gamme de couleurs et d'effet est riche et variée, si bien que vos créations auront encore plus d'effet. Les émaux liquides spéciaux faïences pour 1020 - 1060°C sont disponibles dans des récipients de 230 ml et 920 ml, alors que les émaux liquides pour grès sont disponibles dans des pots de 500 ml.

Agiter l'émail liquide avant l'usage. Étendre l'émail en 2-3 couches au pinceau sur la terre cuite. Il est recommandé de bien sécher avant la cuisson. L'émail peut être allongée à l'eau selon les besoins.



Chilischote:
 FE 5706 Mohnblume und
 FE 5723 Oleander

TERRA-SZ-COLOR[®] *fluid* Esmaltes líquidos

están dispuestos para el uso directo y son de gran rendimiento. Están libres de plomo y de marcación (con la excepción de siete esmaltes claramente marcados), por lo que también son aptos para escuelas e instituciones terapéuticas y sociales. Ellos disponen de una gran gama de colores y efectos especialmente bellos, por lo que los resultados de su trabajo creativo pueden ser configurados aún más efectivamente. Los esmaltes líquidos cerámicos para 1020 a 1060°C se pueden adquirir en tarros plásticos de 230 ml y 920 ml, mientras que los esmaltes líquidos para gres se pueden adquirir en tarros plásticos de 500 ml.

Batir o revolverse bien el esmalte líquido antes de usarlo y aplicar con un pincel 2-3 veces sobre la cerámica cocida. Antes de la cocción del esmalte es recomendable dejar secar bien. En caso necesario se puede diluir con un poco de agua.

Glitzer-Veredler / Glitter Refiner

BLEIFREI - KENNZEICHNUNGSFREI

Brennbereich 1020-1080°C



G 2000 Glitzer-Veredler

Veredeln Sie Ihre Keramik durch einen Glitzereffekt. Einfach G 2000 auf eine getrocknete Glasur Ihrer Wahl 1-2 mal auftragen und normal brennen. Je nach ausgewählter Glasur erzielen Sie unterschiedliche Effekte.


G 2000 Glitter Refiner

Refine your cermic work with a glitter effect. Just apply G 2000 on dried glaze in 1-2 coats and fire normally. Depending on chosen glaze, the effects can vary.

Flüssigglasuren Effekt

BLEIFREI - KENNZEICHNUNGSFREI

Brennbereich 1020-1080°C



FE 5209 Sonnenblume

FE 5210 Kiwifrucht

FE 5211 Morgenrot

FE 5213 Kornblume




FE 5214 Clementine

FE 5215 Phoenix

FE 5217 Citronella

FE 5216 Brombeere



FE 5219 Azzuro

FE 5713 Dama de Noce

FE 5714A San Remo

FE 5715 Kleopatra




FG 1010 Transparent




FG 1020 Superweiß



FG 1025 Honig



FG 1026 Esmeralda



FG 1027 Flaschengrün



FG 1028 Kobaltblau



FG 1029 Chinchilla



FG 1030 Rosenrot



FG 1031 Zitrone



FG 1032 Sonnengelb



FG 1033 Dotterblume



FG 1034 Gloria Day



FG 1035 Pfingstrose



FG 1036 Weinrot



FG 1037 Aubergine



FG 1039 Maigrün

Flüssigglasuren Glänzend

BLEIFREI - KENNZEICHNUNGSFREI

Brennbereich 1020-1080°C




FG 1040 Sonnenstrahl



FG 1041 Orange



FG 1043 Polarlicht



FG 1044 Grandezza



FG 1045 Schwarz




FG 1046 Blau



FG 1047 Hellblau



FG 1049 Klatschmohn




FG 1050 Lila



FG 1052 Blattgrün



FG 1053 Burgund



FG 1060 Holunderbeere



FG 1061 Pink



FG 1062 Violetta




FG 1063 Babyrosa



FG 1064 Aquarius

NEU

NEU



FE 5101 Kalypso



FE 5102 Ozean



FE 5103 Fire Opal




FE 5104 Portofino



FE 5105 Torremolinos




FE 5114 Muschelweiß




FE 5115 Granada



FE 5116 Goldbronze




FE 5121 Aquamarin




FE 5123 Stahlblau




FE 5124 Supernova




FE 5129 Azurit

NEU 

FE 5131 Tiziagrün



FE 5133 Ägäis



FE 5134 Obsidian




FE 5725 Metallic


Flüssigglasuren Effekt

BLEIFREI - KENNZEICHNUNGSFREI


Brennbereich 1020-1080°C




FE 5202 Varan



FE 5220 Wilde Malve




FE 5221 Nordic Blue




FE 5222 Samoa


NEU




FE 5223 Tropica




FE 5125 Krokodei




FE 5204 Carmen




FE 5203 Tiffany Lila




FE 5205 Tiffany Grün



FE 5206 Tiffany Clematis



FE 5207 Tiffany Blauviolett



FE 5208 Tiffany Weinrot




FE 5218 Königsfarn



FG 1054 Weißcraquelé



FG 1055 Craquelé Gelb



FG 1056 Craquelé Türkis




FE 5605 Sandia




FE 5613 Kupferrot




FE 5615 Kupfergrün



FE 5612 Türkis Sprengel




FE 5518 Kürbis



FE 5519 Antitürkis




FE 5402 Kroko



FE 5403 Indiansummer



FE 5406 Fasan



FE 5409 Alligator



FE 5405 Terracottastein



FE 5414 Magenta

BLEIFREI - KENNZEICHNUNGS^{PFlichtig}
Brennbereich 1020-1080°C

FE 5611, FE 5616 und FE 5717 sind bleifrei aber als umweltgefährlich (Zinkoxid) eingestuft. Bitte beachten.

FE 5611, FE 5616 und FE 5717 are leadfree, but are hazardous to the environment (Zinc Oxide). Please note.



FE 5611 Kristallgrau



FE 5616 Brunelle




FE 5717 Ölleck

Flüssigglasuren Effekt / Matt

BLEIFREI - KENNZEICHNUNGSFREI

Brennbereich 1020-1080°C




FE 5410 Gänseblümchen




FE 5425 Flamme




FE 5426 Flachs




FE 5427 Kornblume matt



FE 4054 Birne Abata



FE 4055 Marina



FE 4058 Taube



FE 4059 Tigerauge



FE 5512 Maiglöckchen



FE 5513 Schwarz matt



FM 5806 Blau matt



FM 5807 Rosenquarz



FM 5808 Rot matt



FM 5809 Bernstein



FM 5810 Viktoria



FM 5811 Orange matt



FE 5701 Jadegrün




FE 5702 Bora Bora



FE 5703 Monaco




FE 5704 Hawaii




FE 5706 Mohnblume




FE 5712 Weißer Opal



FE 5413 Meteorit



FE 5719 Valencia




FE 5722 Santa Lucia



FE 5723 Oleander



E 5724 Kaschmirseide



FE 5726 Minze



FE 5601 Rostbraun



FE 5602 Manganerz



FE 5603 Antikgrün



FE 5604 Terra

Flüssigglasuren Effekt

BLEIFREI - KENNZEICHNUNGSFREI

Brennbereich 1020-1080°C



FE 5250 Sonnenfinsternis




FE 5251 Marsmonde



FE 5252 Paradiesvogel




FE 5729 Rotgoldlüster*



FE 5708 Schiefer



FE 5727 Flieder Effekt



FE 5730 Lavendel



FE 5728 Rosenquarzit

Diese Glasuren sind bleifrei, aber als schädlich für Wasserorganismen eingestuft.

Those Glazes are leadfree, but harmful to aquatic organisms.



F 11000 Calypsorot



F 11001 Feuerball



FE 5030 Limette



FE 5031 Orangeria



FE 5032 Blutorange



FE 5033 Dunkelrot



FE 5034 Mittelrot

*Hinweis: FE 5729 Rotgoldlüster wird auf rotbrennendem Ton goldiger.

*Remark: FE 5729 Rotgoldlüster turns out even more golden if applied on red firing clay.